

Suporte de aperto rotativo PSC direito, para pastilhas de corte reversíveis DC., Ø da haste/tamanho da placa: 63/11HPmm



Dados do pedido

Número do pedido	320340 63/11HP
GTIN	2050002004825
Classe de artigo	36D

Descrição

Nota:

Encomendar **bico HP** adequado n.º 320001 em separado! As peças sobresselentes n.º 320610 – 320626 encontram-se na lista de peças sobresselentes.

Pinos de aperto PSC a pedido.

Descrição técnica

Peça sobresselente	S05
Distância entre pontas dos eixos f	45 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Ø mínimo do furo prévio D ₁ mín.	80 mm
Projeção medida A	65 mm
Ø da haste	63 mm
Alojamento	PSC
Tipo de inserto	direita
Norma de alojamento	ISO 26623-1

Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Suporte de torneamento