

## Suporte de aperto rotativo HSK-T direito, para pastilhas de corte reversíveis VB., Ø da haste/tamanho da placa: 63/16HPmm



### Dados do pedido

Número do pedido	320050 63/16HP
GTIN	2050002004726
Classe de artigo	36D

### Descrição

**Nota:**

Encomendar **bico HP** adequado n.º 320001 em separado! As peças sobresselentes n.º 320610 – 320626 encontram-se na lista de peças sobresselentes.

Pinos de aperto PSC a pedido.

### Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio D <sub>1</sub> mín.	80 mm
Projeção medida A	70 mm
Ø da haste	63 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1604..
Peça sobresselente	S07
Distância entre pontas dos eixos f	45 mm
Alojamento	HSK-T
Tipo de inserto	direita
Norma de alojamento	ISO 12164-3

Refrigeração interior	sim
Tipo de haste	Cone de haste oca
Tipo de produto	Suporte de torneamento