

Suporte de aperto rotativo PSC neutro, para pastilhas de corte reversíveis DC., Ø da haste/tamanho da placa – medida A: 6311-100HPmm



Dados do pedido

Número do pedido	320370 6311-100HP
GTIN	2050002004856
Classe de artigo	36D

Descrição

Nota:

Encomendar **bico HP** adequado n.º 320001 em separado! As peças sobresselentes n.º 320610 – 320626 encontram-se na lista de peças sobresselentes.
Pinos de aperto PSC a pedido.

Descrição técnica

Projeção medida A	100 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Ø da haste	63 mm
Peça sobresselente	S05
Alojamento	PSC
Tipo de inserto	neutro
Norma de alojamento	ISO 26623-1
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Suporte de torneamento

