

## Suporte de aperto rotativo PSC neutro, para pastilhas de corte reversíveis VB., Ø da haste/tamanho da placa – medida A: 6316-100HPmm



### Dados do pedido

Número do pedido	320380 6316-100HP
GTIN	2050002004863
Classe de artigo	36D

### Descrição

**Nota:**

Encomendar **bico HP** adequado n.º 320001 em separado! As peças sobresselentes n.º 320610 – 320626 encontram-se na lista de peças sobresselentes.

Pinos de aperto PSC a pedido.

### Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1604..
Peça sobresselente	S07
Ø da haste	63 mm
Projeção medida A	100 mm
Alojamento	PSC
Tipo de inserto	neutro
Norma de alojamento	ISO 26623-1
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Suporte de torneamento

