

## Fita de serra para metal 41×4115, Dentes por polegada: 2/3H



### Dados do pedido

Número do pedido	173868 2/3H
GTIN	4062406125417
Classe de artigo	11S

### Descrição

#### Versão:

**GARANT - fita de serra bimetálica de alto desempenho com dentes M42** resistentes ao desgaste e correia transportadora flexível especial com maior capacidade de carga traseira.

#### Utilização:

**Dentado combinado 0°** – vibração muito baixa, para um grande intervalo de secções transversais (para tubos e perfis, material sólido até um máximo de 70 mm).

**Dentado combinado 10° – universal** para um grande intervalo de secções transversais (para material sólido a partir de 50 mm).

**Dentado normal 0°** – para secções transversais pequenas a médias até um comprimento máximo de trabalho de 70 mm.

**Dentado normal 10°** - para secções transversais maiores a partir de 50 mm de comprimento de trabalho.

#### Nota:

**Inserção de uma nova fita:** Ver manual de maquinagem GARANT n.º 110010 e página de informações.

### Descrição técnica

Comprimento	4115 mm
-------------	---------

Espessura	1,3 mm
Largura	41 mm
Ângulo de corte	10 grau
dentado	Combi
Óleo de corte	HSS Co 8
Tipo de produto	Fita de serra para metal