

Garant

Jogo de escareadores cónicos com 3 superfícies de aperto n.º 150376 com caixa 90°, TiAlN, Número de rebaixadores: 6

**Dados do pedido**

Número do pedido	150369 6
GTIN	4062406127435
Classe de artigo	11M

Descrição**Modelo:**

Prático para montagem e oficinas.

Fresa cónica de precisão n.º 150376, **com haste comprida com 3 superfícies de aperto.**

Utilização:

Fresa cónica de precisão para a produção sem trepidação de **escareamentos redondos exatos de 90°.**

Índice:

cada 1 rebaixador: Tam. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Material fornecido:

Jogo de fresas cónicas de 6 peças com cassete.

Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	3
Número de rebaixadores	6
Revestimento	TiAlN

Ângulo da ponta do escareador cônico	90 grau
Óleo de corte	HSS
Divisão das lâminas do rebaixador	desigual
Norma	Norma de fábrica
Haste	Haste com três faces tensoras com h9
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado	75	N
Alumínio (apara curta)	adequado	75	N
Alumínio > 10% Si	adequado	50	N
Aço < 500 N/mm ²	adequado	65	P
Aço < 750 N/mm ²	adequado	50	P
Aço < 900 N/mm ²	adequado	30	P
Aço < 1100 N/mm ²	adequado	18	P
Aço < 1400 N/mm ²	adequado	8	P
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado	8	H
INOX < 900 N/mm ²	adequado	16	M
INOX > 900 N/mm ²	adequado	10	M
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado	12	S
GG(G)	adequado	25	K
CuZn	adequado	60	N
Grafite, GFK, CFK	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

Acessórios

Escareador cónico de precisão, comprida, com 3 superfícies de aperto90° Ø exterior Dc 10,4	150376 10,4
Escareador cónico de precisão, comprida, com 3 superfícies de aperto90° Ø exterior Dc 12,4	150376 12,4
Escareador cónico de precisão, comprida, com 3 superfícies de aperto90° Ø exterior Dc 16,5	150376 16,5
Escareador cónico de precisão, comprida, com 3 superfícies de aperto90° Ø exterior Dc 20,5	150376 20,5
Escareador cónico de precisão, comprida, com 3 superfícies de aperto90° Ø exterior Dc 6,3	150376 6,3
Escareador cónico de precisão, comprida, com 3 superfícies de aperto90° Ø exterior Dc 8,3	150376 8,3