


Garant**Pastilha de corte neutro, HB720, Ø D_{mín.} área de corte D1/D2: 12/14****Dados do pedido**

Número do pedido	273977 12/14
GTIN	4062406127381
Classe de artigo	21H

Descrição**Atenção:**

Tamanho de encomenda = Ø de corte mínimo.

São possíveis Ø de corte maiores sem modificação.

$D_1 = D_{\min}$ Ø interior.

$D_2 = D_{\min}$ Ø exterior.

Versão L com profundidade de punção $t_{\max}$.

Descrição técnica

Raio R	0,2 mm
Distância entre o centro das pontas L_3	9 mm
Espessura da placa T	7,7 mm
Avanço f	0,01 - 0,02 mm/U
profundidade máxima de corte $t_{\max}$	1,5 mm
Largura de incisão w	1 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$	14 mm
Revestimento	TiCN

Ficha de dados

Tipo	HB720
Tipo de produto	Mini-pastilha de corte intercambiável

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
interrompido	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		