

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273975 6/12L
GTIN	4062406127992
Classe de artigo	21H

Descrição

Atenção:

Tamanho de encomenda = \varnothing de corte mínimo.

São possíveis \varnothing de corte maiores sem modificação.

$D_1 = D_{\min}$ \varnothing interior.

$D_2 = D_{\min}$ \varnothing exterior.

Versão L com profundidade de punção t_{\max} .

Descrição técnica

Espessura da placa T	10,7 mm
Raio R	1,5 mm
profundidade máxima de corte t_{\max}	5 mm
Avanço f	0,01 - 0,02 mm/U
Distância entre o centro das pontas L_3	9 mm
Largura de incisão w	3 mm
Revestimento	TiCN
Tipo	HB720

Tipo de produto

Mini-pastilha de corte intercambiável

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
interrompido	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		