

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	273969 12/34
GTIN	4062406128005
Classe de artigo	21U

## Descrição

### Modelo:

- **Pastilha de corte de metal duro aparafusada na parte frontal, transmissão de força de união mecânica graças ao dentado frontal.**
- **Manuseamento simples durante a mudança da pastilha de corte.**

Forma elíptica para máxima resistência à flexão.

Haste de metal duro de baixa vibração com cabeça de aço soldada e assento de pastilha endurecido.

## Descrição técnica

Parafuso para pastilha reversível	279810 1
Comprimento total L	100 mm
Projeção L <sub>1</sub> dos suportes recuados	34 mm
Altura de fixação L <sub>2</sub>	11 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	12 mm
âmbito	Punção exterior axial
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Barra de mandrilar

