

**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste DS/projeção L1: 12/20mm****Dados do pedido**

Número do pedido	273963 12/20
GTIN	4062406128128
Classe de artigo	21U

**Descrição****Versão:**

- Pastilha de corte de metal duro aparafusada na parte frontal, transmissão de força de união mecânica graças ao dentado frontal.
- Manuseamento simples durante a mudança da pastilha de corte.

**Descrição técnica**

Comprimento total L	78 mm
Parafuso para pastilha reversível	279810 1
Projeção L <sub>1</sub> dos suportes recuados	20 mm
Altura de fixação L <sub>2</sub>	11 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	12 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Barra de mandrilar