

Garant**Suporte de roscar MD redondo, direita, Ø da haste DS/projeção L1: 12/34****Dados do pedido**

Número do pedido	273966 12/34
GTIN	4062406128074
Classe de artigo	21U

Descrição**Versão:**

- **Pastilha de corte de metal duro aparafusada na parte frontal, transmissão de força de união mecânica graças ao dentado frontal.**
- **Manuseamento simples durante a mudança da pastilha de corte.**

Haste de metal duro de baixa vibração com cabeça de aço soldada e assento de pastilha endurecido.

Descrição técnica

Comprimento total L	100 mm
Parafuso para pastilha reversível	279810 1
Projeção L ₁ dos suportes recuados	34 mm
Altura de fixação L ₂	11 mm
Ø haste D _s	12 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Barra de mandrilar