



## Lanterna LED com bateria, Tipo: MAG



### Dados do pedido

Número do pedido	081516 MAG
GTIN	5708997354001
Classe de artigo	08C

### Descrição

**Modelo:**

**Lanterna de trabalho LED com bateria** com LEDs de alto desempenho com elevada potência luminosa e ganchos de suspensão rebatíveis e rotativos e íman de retenção forte.

**Função:**

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de  $\varnothing < 12$  mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.

**Material fornecido:**

Incluindo cabo de carga USB.

### Descrição técnica

Fluxo luminoso	300 - 500 lm
Tensão da bateria	3,7 V
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Número de baterias incluídas	1
Tipo de bateria	lão de lítio
Lâmpada	Módulo LED

Capacidade da bateria	2,2 Ah
Fluxo luminoso nível 2	150 lm
Período de iluminação	2,5 h
Comprimento total	260 mm
Período de iluminação 2	5 h
Tipo de proteção IP	IP 20
Largura total	61 mm
Peso	273 g
Zona ATEX	nenhum
Designação do fabricante	MAG
Tipo de produto	Lanterna de trabalho

---

## Acessórios

Carregador USB Tipo CABLE	081512 CABLE
---------------------------	--------------