

**Garant****Suporte de compensação de perfil polegadas  $\varnothing d = 5 \text{ mm}$ ,  $\varnothing$  da haste DS: 3/4**

## Dados do pedido

Número do pedido	293079 3/4
GTIN	4062406128968
Classe de artigo	29K

## Descrição

**Versão:**

Adequada para tornos de torneamento cilíndrico.

**Indicado para:**

Máquinas CNC e convencionais.

**Acessórios especiais:**

Auxiliar de posicionamento (n.º 293000) e chave de pinos (n.º 293006).

As linguetas de expulsão para hastes MK podem ser encomendadas sob o n.º 293008 nos tamanhos MK2, MK3 e MK4.

**Nota:**

- **Atenção: Use sempre  $\varnothing$  do êmbolo adequado.**
- **Outras ligações de haste a pedido.**

## Descrição técnica

Comprimento da haste $L_s$	46 mm
L	34 mm
Tipo de haste	Haste cilíndrica

Ø D	22 mm
Ø d	5 mm
Tamanho da haste	3/4 polegada
Refrigeração interior	não
Tipo de produto	Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis

### Acessórios

Chave de pinos para Ø do suporte 12	293006 12
Chave de pinos para Ø do suporte 16	293006 16
Chave de pinos para Ø do suporte 5	293006 5
Chave de pinos para Ø do suporte 8	293006 8