



## Paquímetro universal digital DIGI ULISSE I/E, Faixa de medição: 400mm



### Dados do pedido

Número do pedido	417700 400
GTIN	2050001778031
Classe de artigo	46P

### Descrição

**Modelo:**

Paquímetro digital de oficina para diferentes medições internas e externas com insertos de medição intercambiáveis.

**Função:**

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

**Material fornecido:**

Paquímetro, inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032. Insertos de medição intercambiáveis com esfera de Ø 3 mm e bucha de aperto com rosca interna M 2,5.

**Acessórios especiais:**

Utilizável para tam. 400 – 650, todos os apalpadores sobresselentes e especiais n.º 434900 – 4910 com rosca M2,5, cabo de dados n.º 498948.

**Instrução:**

Outros insertos de medição a pedido.

### Descrição técnica

Faixa de medição exterior	0 - 320 mm
Comprimento do bico	103 mm
Faixa de medição	0 - 400 mm
Calibração	A1
Tipo de proteção IP	IP 67
Ø da esfera do inserto de medição	3 mm

Faixa de medição interior	42 - 400 mm
Leitura	0,01 mm
Limite de erro	0,03 mm
Número de pilhas incluídas	1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Alimentação de energia	A pilhas
Norma	Norma de fábrica
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	Interface USB
Interface	Interface RS232C
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Paquímetro universal

### Prestações de serviços

Calibração Paquímetro/Paquímetro de profundidade faixa de medição máxima 500	021000 500
Calibração DAkkSPaquímetro/Paquímetro de profundidade faixa de medição máxima 500	021010 500

### Acessórios

Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha CR2032	081560 CR2032
Acessórios para paquímetros Tipo BUCHSE	417701 BUCHSE
Acessórios para paquímetros Tipo TAST	417701 TAST
Ponteira em aço Tipo 18/3	434900 18/3
Palito de carboneto Tipo 18/3	434910 18/3
Cabo de ligação Tipo R2	498948 R2

Cabo de ligação Tipo USB2

498948 USB2