



Paquímetro universal digital DIGI ULISSE I/E, Faixa de medição: 500mm



Dados do pedido

Número do pedido	417700 500
GTIN	2050001780072
Classe de artigo	46P

Descrição

Modelo:

Paquímetro digital de oficina para diferentes medições internas e externas com insertos de medição intercambiáveis.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Paquímetro, inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032. Insertos de medição intercambiáveis com esfera de Ø 3 mm e bucha de aperto com rosca interna M 2,5.

Acessórios especiais:

Utilizável para tam. 400 – 650, todos os apalpadores sobresselentes e especiais n.º 434900 – 4910 com rosca M2,5, cabo de dados n.º 498948.

Instrução:

Outros insertos de medição a pedido.

Descrição técnica

Comprimento do bico	103 mm
Tipo de proteção IP	IP 67
Faixa de medição interior	42 - 500 mm
Faixa de medição exterior	0 - 420 mm
Ø da esfera do inserto de medição	3 mm
Calibração	A1

Faixa de medição	0 - 500 mm
Leitura	0,01 mm
Limite de erro	0,03 mm
Número de pilhas incluídas	1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Alimentação de energia	A pilhas
Norma	Norma de fábrica
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	Interface USB
Interface	Interface RS232C
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Paquímetro universal

Prestações de serviços

Calibração Paquímetro/Paquímetro de profundidade faixa de medição máxima 500	021000 500
Calibração DAkkSPaquímetro/Paquímetro de profundidade faixa de medição máxima 500	021010 500

Acessórios

Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha CR2032	081560 CR2032
Acessórios para paquímetros Tipo BUCHSE	417701 BUCHSE
Acessórios para paquímetros Tipo TAST	417701 TAST
Ponteira em aço Tipo 18/3	434900 18/3
Palito de carboneto Tipo 18/3	434910 18/3
Cabo de ligação Tipo R2	498948 R2

Cabo de ligação Tipo USB2

498948 USB2