



Dados do pedido

Número do pedido	081513 PEN
GTIN	5708997351178
Classe de artigo	08C

Descrição

Modelo:

COLOUR MATCH. LED especial com elevado valor CRI para uma **reprodução de cores perfeita** e uma vida útil do LED extremamente longa. Perfeitamente adequado para todos os trabalhos de pintura, polimento, limpeza e preparação. Projetado para o uso em oficinas de pintura. **Lente de vidro substituível** e resistente a todos os tipos de solventes, mesmo com limpeza diária.

MATCHPEN. Pequena lanterna-caneta portátil com função de focagem para uma iluminação focada e concentrada entre 10° e 70°. Ideal para detetar riscos e marcas de abrasão durante o controlo de qualidade.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 2 × pilhas AAA.

Descrição técnica

Cor da luz	cor verdadeira
Número de pilhas incluídas	2
Fluxo luminoso	100 lm
Alimentação de energia	A pilhas
Tipo de pilha	Micro, AAA
Largura total	16 mm
Período de iluminação	2 h
Tipo de proteção IP	IP 54

Valor CRI	95
Comprimento total	150 mm
Peso	60 g
Zona ATEX	nenhum
Designação do fabricante	MINI
Tipo de produto	Lanterna de trabalho

Acessórios

Pilhas de lítio-metal Tamanho internacional LR3	081559 LR3
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081552 LR3
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081551 LR3
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081561 LR3
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081554 LR3
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081553 LR3