

HEDI

Dados do pedido

Número do pedido

081138 25B2

GTIN

Classe de artigo

08B

Descrição

Modelo:

As bobinas de cabos Hedi® representam a qualidade "Made in Germany" e uma longa vida útil. Os corpos das bobinas especificamente concebidos para o efeito garantem uma gestão otimizada dos cabos. O interruptor de paragem de rotação incorporado impede a rotação acidental da bobina. Todas as bobinas de cabos estão equipadas com disjuntores térmicos. Bobina de cabos robusta em plástico resistente a impactos com **proteção contra sobreaquecimento**.

- **Conector de entrada CEE 400 V 16 A.**
- **Tomada de saída CEE 400 V 16 A com tampa de fecho automático.**
- **Duas tomadas Schuko padrão de 250 V com tampas de fecho automático.**
- **Secção transversal do cabo 2,5 mm.**

Aprovado para utilização permanente ao ar livre e em salas húmidas.

Com tomadas de 250 V para os países **F, B, PL e CZ**. **Secção transversal do cabo 2,5 mm.**
Cabo armado PU Plus.

Função:

IP44: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de objetos estranhos com $\varnothing > 1$ mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados.

Descrição técnica

Tipo	25B2
Número de tomadas 400 V/16 A	1
Tensão de rede	400 V
Comprimento do cabo	25 m
Número de tomadas 230 V	2
Classe do cabo	H07BQ-F
Estrutura do cabo	5G2,5
Material do cabo	Cabo armado
Potência nominal desenrolado	5500 (16 A) W
Tipo de proteção IP	IP 44
Material da caixa	Plástico
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Bobina de cabos