

## Ficha de dados



### Bancada de trabalho com 3 gavetas e 1 porta com dobradiças, Comprimento da placa: 2000



#### Dados do pedido

Número do pedido	929540 2000
GTIN	4062406130039
Classe de artigo	92W

#### Descrição

##### Versão:

- Tampo de trabalho com 40 mm de espessura, resistente a deformação de multiplex de faia e envernizado incolor com verniz UV.
- Subestrutura - chapa de aço soldada.
- Gavetas de chapa de aço com rolos de deslize suave de Delrin.
- Portas de chapa de aço com rebaixo de plástico, 180° de ângulo de abertura e dobradiça com recolha automática.
- Fechadura de cilindro com pinos central com 2 chaves.

##### Equipamento:

Altura frontal das gavetas (esquerda) mm: 180; 180; 180

Altura da porta (lado direito) mm: 540

##### Acessórios especiais:

Prateleira adequada, ver nº 929581.

##### Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, frentes antracite RAL 7016, **revestido a pó, prateleiras e prateleiras de armazenamento galvanizadas.**

##### Nota:

Outras frentes possíveis: cinza claro RAL 7035, azul segurança RAL 5005. Nenhuma pintura especial possível.

#### Descrição técnica

Bancada de trabalho com fecho central	sim
---------------------------------------	-----

## Ficha de dados

Peso	113 kg
Altura da porta (lado direito)	540 mm
Altura	850 mm
Bancada de trabalho em linha	não – saliência demasiado grande do painel
Comprimento do tampo de trabalho	2000 mm
Número de gavetas	3
Superfície do tampo de trabalho	oleado
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	900 kg
Largura útil da gaveta	490 mm
Material do tampo de trabalho	Multiplex de faia
Profundidade do tampo de trabalho	700 mm
Profundidade da estrutura inferior	630 mm
Espessura do tampo de trabalho	40 mm
Profundidade útil da gaveta	520 mm
Largura da estrutura inferior	1775 mm
Espessura do material	1,5 mm
Altura da bancada de trabalho	850 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	100 kg
Espessura do tampo	40 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	90 %
Ângulo de abertura da porta	180 grau
Compensação de altura	20 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de produto	Bancada de trabalho

## Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/929540-2000>

## Ficha de dados