



## Comparador digital Leitura 0,0001 mm, Faixa de medição: 12,5



### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 434656 12,5   |
| GTIN             | 4059192061654 |
| Classe de artigo | 43A           |

### Descrição

#### Versão:

Comparador digital de alta precisão com **visor numérico** muito grande (**11 mm**) e indicação de tolerância integrada. Indicação de barógrafo analógico adicional com limites de tolerância. O sistema de medição REFERENCE guarda e mantém a posição zero definida, mesmo depois de ser ligado novamente. A função de bloqueio evita erros de medição pressionando acidentalmente as teclas de operação. **Função absoluta:** posição zero pode ser definida em qualquer posição sem perder a referência. **Fator ajustável** com indicação no display. As funções individuais podem ser bloqueadas diretamente no comparador. As definições e os valores guardados (fator, predefinição, tolerâncias) são mantidos mesmo quando a pilha é substituída.

O visor pode ser rodado 280°.

**Funções de medição dinâmicas (MAX/MIN):** para ensaios de concentricidade e planicidade ou procura de pontos de inversão.

#### Função:

IP42: Proporciona proteção contra queda de gotas de água na diagonal (gotas de água), até 15° em comparação com situação de funcionamento normal e proteção contra a entrada de objetos estranhos com  $\varnothing > 1 \text{ mm}$ ; contudo, devem manter-se afastados ferramentas e arames.

#### Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2450 n.º 081560.

#### Acessórios especiais:

## Ficha de dados

Cabo de dados n.º 498940.

### Descrição técnica

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Ø do veio de fixação h6                    | 8 mm                        |
| Ø da caixa                                 | 58 mm                       |
| Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2450               |
| Leitura comutável                          | 0,00001 polegada            |
| Espessura da caixa                         | 35 mm                       |
| Calibração                                 | C1                          |
| Número de pilhas incluídas                 | 1                           |
| Força de medição                           | 0,65 – 0,90 N               |
| Tipo de proteção IP                        | IP 42                       |
| Faixa de medição                           | 0 - 12,5 mm                 |
| Leitura comutável                          | 0,0001 mm                   |
| Alimentação de energia                     | A pilhas                    |
| Desvio de medição E MPE (gama de medição)  | 0,0018 mm                   |
| Olhal na parede traseira do comparador     | não                         |
| Norma                                      | Norma de fábrica            |
| Leitura comutável                          | mm/polegada                 |
| Tamanho dos dígitos                        | 11 mm                       |
| Interface                                  | Interface USB               |
| Interface                                  | interface Digimatic         |
| Interface                                  | Interface RS232C            |
| Proteção do valor de medição               | Sistema Reference Lock MAHR |
| Função de predefinição                     | sim                         |
| Tecnologia de medição                      | digital                     |
| Tipo de produto                            | Comparador                  |

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/434656-12,5>

