



Lanterna LED com bateria, Tipo: MINI-PRO



Dados do pedido

Número do pedido	081516 MINI-PRO
GTIN	5708997356920
Classe de artigo	08C

Descrição

Modelo:

Lanterna de trabalho LED com bateria com LEDs de alto desempenho com elevada potência luminosa e ganchos de suspensão rebatíveis e rotativos e íman de retenção forte. Nova geração da versão **MINI-MAG**, projetor e luz principal potente, com indicador de carga à frente.

Tecnologia COB LED de alto desempenho para luz de superfície extremamente brilhante e **homogénea em dois níveis de luminosidade.**

Com regulação contínua da intensidade.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Material fornecido:

Incluindo cabo de carga USB.

Descrição técnica

Lâmpada	Módulo LED
Número de baterias incluídas	1

Capacidade da bateria	1,2 Ah
Tipo de bateria	lão de lítio
Fluxo luminoso	20 - 200 lm
Tensão da bateria	3,7 V
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Período de iluminação	2 - 20 h
Comprimento total	202 mm
Tipo de proteção IP	IP 54
Largura total	40 mm
Peso	143 g
Zona ATEX	nenhum
Designação do fabricante	MINIMAG PRO
Tipo de produto	Lanterna de trabalho

Acessórios

Bateria de iões de lítio Capacidade da bateria 1200	081431 1200
---	-------------