



## Lanterna LED com bateria, Tipo: MAG-PRO



### Dados do pedido

Número do pedido	081516 MAG-PRO
GTIN	5708997356906
Classe de artigo	08C

### Descrição

**Modelo:**

**Lanterna de trabalho LED com bateria** com LEDs de alto desempenho com elevada potência luminosa e ganchos de suspensão rebatíveis e rotativos e ímã de retenção forte. Nova geração da versão **MAG3** com potência luminosa extremamente elevada, projetor e luz principal muito potente, com indicador de carga à frente.

**Tecnologia COB LED de alto desempenho** para luz de superfície extremamente brilhante e **homogénea em dois níveis de luminosidade.**

Com regulação contínua da intensidade.

**Função:**

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

**Material fornecido:**

Incluindo cabo de carga USB.

### Descrição técnica

Tipo de bateria	lão de lítio
Capacidade da bateria	2,6 Ah

Número de baterias incluídas	1
Fluxo luminoso	60 - 600 lm
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tensão da bateria	3,7 V
Lâmpada	Módulo LED
Tipo de proteção IP	IP 54
Largura total	70 mm
Período de iluminação	1,5 - 15 h
Comprimento total	270 mm
Peso	312 g
Zona ATEX	nenhum
Designação do fabricante	MAG-PRO
Tipo de produto	Lanterna de trabalho