



## Dados do pedido

Número do pedido	081267 65
GTIN	5708997356371
Classe de artigo	08C

## Descrição

### Modelo:

Versão de sombra reduzida e sem encandeamento com grande dispersão de luz. Lanterna de trabalho de 360° de alto desempenho com tomada Schuko. A lanterna pode ser pendurada em qualquer lugar num gancho forte ou colocada diretamente sobre uma bancada de trabalho.

### Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

### Indicado para:

Tripé n.º 081252 tam. 1,35-3.

## Descrição técnica

Lâmpada	Lâmpada LED
Alimentação de energia	A energia elétrica
Fluxo luminoso	6000 lm
Consumo energético	65 W

Ângulo de radiação ajustável	360 grau
Peso	3500 g
Cor da luz	6000 K
Tipo de proteção IP	IP 54
Tensão nominal	220 - 240 V
Comprimento total	305 mm
Largura total	199 mm
Altura total	199 mm
Comprimento do cabo de ligação	5 m
Zona ATEX	nenhum
Atributo do nome do produto	230 V
Tipo de produto	Holofote