

Ansell**Conjunto de luvas descartáveis NeoTouch® 25-101, Tamanho das luvas: 7****Dados do pedido**

Número do pedido	094726 7
GTIN	10076490492844
Classe de artigo	04P

Descrição**Modelo:**

Conjunto de luvas descartáveis **em caixa dispensadora**. Categoria III. Sem pó. NeoTouch® 25-101. Sem látex – sem risco de reação de hipersensibilidade do tipo I. Muito confortável devido à mistura sintética especial. Pontas dos dedos texturizadas. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374; Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374

Descrição técnica

Categoria de proteção	Categoria III
Tamanho das luvas	7
Tipo de luvas	Luva descartável
Propriedades das luvas	sem látex
Propriedades das luvas	delicado com peles alérgicas
EN 374	Tipo B (KPT)

Resistência a produtos químicos	KPT
Material	Neopreno
Classe de proteção	Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
Classe de proteção	Proteção contra bactérias, fungos e vírus conforme EN 374
material de suporte	Neopreno
Revestimento	Neopreno
Espessura	0,13 mm
Comprimento	240 mm
Índice	100
Peso	4,1 g
Cor	verde
âmbito	Precisão
AQL	1,5
Utilização	descartável
Tipo de produto	Luva descartável