

**Ansell****Conjunto de luvas descartáveis NeoTouch® 25-101, Tamanho das luvas: 10**

## Dados do pedido

Número do pedido	094726 10
GTIN	10076490492813
Classe de artigo	04P

## Descrição

**Modelo:**

Conjunto de luvas descartáveis **em caixa dispensadora**. Categoria III. Sem pó. NeoTouch® 25-101. Sem látex – sem risco de reação de hipersensibilidade do tipo I. Muito confortável devido à mistura sintética especial. Pontas dos dedos texturizadas. AQL 1,5 (EN 374-2).

**Norma:**

EN 374;Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374

## Descrição técnica

Categoria de proteção	Categoria III
Tipo de luvas	Luva descartável
Tamanho das luvas	10
Propriedades das luvas	sem látex
Propriedades das luvas	delicado com peles alérgicas
EN 374	Tipo B (KPT)

Resistência a produtos químicos	KPT
Material	Neopreno
Classe de proteção	Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
Classe de proteção	Proteção contra bactérias, fungos e vírus conforme EN 374
material de suporte	Neopreno
Revestimento	Neopreno
Espessura	0,13 mm
Comprimento	240 mm
Índice	100
Peso	4,1 g
Cor	verde
âmbito	Precisão
AQL	1,5
Utilização	descartável
Tipo de produto	Luva descartável