

**Par de luvas Cut D, Tamanho das luvas: 8****Dados do pedido**

Número do pedido	094612 8
GTIN	4062406132354
Classe de artigo	02H

Descrição**Versão:**

Luvas com a nova tecnologia de fibra **totalmente sem fibra de vidro ou de aço**. Revestimento em espuma de nitrilo. Norma Öko-Tex 100.

HOLEX Cut D. Luva de proteção contra corte com nível de proteção contra corte D e **tecnologia de malha de calibre 18** para atividades precisas com perigo de corte elevado.

Versão do texto publicitário:

Luvas com a nova tecnologia de fibra DYTEC® **totalmente sem fibra de vidro ou de aço**. Revestimento em espuma de nitrilo. Norma Öko-Tex 100.

Tecnologia de malha de calibre 18 para atividades precisas com perigo de corte moderado.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Nota Texto publicitário:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Categoria de proteção	Categoria II
Tipo de luvas	Luvas de proteção contra corte
Tamanho das luvas	8
Tecnologia de tricotagem	18G
Vestuário standard	Norma Oeko-Tex 100
EN 388	4342D
material de suporte	DYTEC
Revestimento	Espuma de nitrilo
Variante de revestimento	palma da mão interior
âmbito	Precisão
Cor	preto/cinza
Utilização	reutilizável
Classe de proteção contra o corte	D
Tipo de produto	Luvas de proteção contra corte