

**Par de luvas Cut D, Tamanho das luvas: 10****Dados do pedido**

Número do pedido	094612 10
GTIN	4062406132378
Classe de artigo	02H

Descrição**Versão:**

Luvas com a nova tecnologia de fibra **totalmente sem fibra de vidro ou de aço**. Revestimento em espuma de nitrilo. Norma Öko-Tex 100.

HOLEX Cut D. Luva de proteção contra corte com nível de proteção contra corte D e **tecnologia de malha de calibre 18** para atividades precisas com perigo de corte elevado.

Versão do texto publicitário:

Luvas com a nova tecnologia de fibra DYTEC® **totalmente sem fibra de vidro ou de aço**. Revestimento em espuma de nitrilo. Norma Öko-Tex 100.

Tecnologia de malha de calibre 18 para atividades precisas com perigo de corte moderado.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Nota Texto publicitário:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Categoria de proteção	Categoria II
Tipo de luvas	Luvas de proteção contra corte
Tamanho das luvas	10
Tecnologia de tricotagem	18G
Vestuário standard	Norma Oeko-Tex 100
EN 388	4342D
material de suporte	DYTEC
Revestimento	Espuma de nitrilo
Variante de revestimento	palma da mão interior
âmbito	Precisão
Cor	preto/cinzeno
Utilização	reutilizável
Classe de proteção contra o corte	D
Tipo de produto	Luvas de proteção contra corte