

**Par de luvas Cut F / A6, Tamanho das luvas: 7****Dados do pedido**

Número do pedido	094614 7
GTIN	4062406132514
Classe de artigo	02H

Descrição**Modelo:**

Luvas com a nova tecnologia de fibra **totalmente sem fibra de vidro ou de aço**. Revestimento em espuma de nitrilo. Norma Öko-Tex 100.

HOLEX Cut F. Luva de proteção contra corte com o nível de proteção contra corte EN-ISO máximo F (corresponde a ANSI A6) e tecnologia de malha de calibre 13 para atividades pesadas com perigo de corte extremo.

Modelo texto publicitário:

Luvas com a nova tecnologia de fibra DYTEC® **totalmente sem fibra de vidro ou de aço**.

Revestimento em espuma de nitrilo. Norma Öko-Tex 100.

Nível de proteção contra corte F (corresponde a ANSI A6) para atividades pesadas com perigo de corte extremo.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Instrução texto publicitário:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Tamanho das luvas	7
Tipo de luvas	Luvas de proteção contra corte
Categoria de proteção	Categoria II
Tecnologia de tricotagem	13G
Vestuário standard	Norma Oeko-Tex 100
EN 388	4543F
material de suporte	DYTEC
Revestimento	Espuma de nitrilo
Variante de revestimento	palma da mão interior
âmbito	Multiusos
Cor	preto/cinzentos
Utilização	reutilizável
Classe de proteção contra o corte	F
Tipo de produto	Luvas de proteção contra corte