


Garant GRIDLINE

Gaveta com sistema de desbloqueio individual de gavetas com uma mão, 75 kg, 46×24G, Altura frontal das gavetas: 75**Dados do pedido**

Número do pedido	931454 75
GTIN	4062406132392
Classe de artigo	9GK

Descrição**Versão:**

Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial. Puxador de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas.

Com **desbloqueio individual de gavetas com uma mão** – evita a abertura das gavetas durante o transporte. Obrigatoriamente necessário para todos os carros de montagem.

Capacidade de carga 75 kg.

Perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 50 mm ou 2G (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm).

Indicado para:

Caixa de armário de ferramentas 50×28G n.º 931435.

Material fornecido:

Gaveta completa com respetivamente 1 par de calhas de guiamento.

Pintura:

Corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Nota:

Apenas podem ser usadas divisórias encaixáveis GridLine com as larguras 2G, 4G, 6G, 8G, 10G ou 12G.

Descrição técnica

Peso	19 kg
Área útil da gaveta em G	46×24
Altura frontal	75 mm

Altura útil	50 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Largura útil em G	46
Profundidade útil em G	24
Área de aplicação	Carro de montagem
#Profundidade útil	600 mm
Largura útil	1150 mm
com sistema de desbloqueio individual das gavetas	sim
Espessura do material	1,2 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	46×24G
Tipo de produto	Gaveta

Acessórios

Sistema de desbloqueio individual de gavetas com uma mão Largura útil da gaveta em G 46	951020 46
Capas de topo para puxadores 20 peças Tipo 10	951025 10
Conjunto de fitas de rotulagem 10 peças Largura útil da gaveta em G 46	951030 46
Cobertura em PVC para conjunto de puxadores 10 peças Largura útil da gaveta em G 46	951032 46