

Garant**Mordente superior macio, Tipo: 120A****Dados do pedido**

Número do pedido	363034 120A
GTIN	4062406131746
Classe de artigo	310

Descrição**Utilização:**

Para a aplicação de contornos individuais e para o processamento de componentes sensíveis.

Instrução:

Guia de cauda de andorinha para troca rápida do mordente disponível. Versão S feita de aço e Uma feita de alumínio. Material primário serrado, apenas parte inferior processada. Para o artigo 363034 80A apertar apenas no máx. 12,5 Nm (12,5 Nm = 0,5 t). Para o artigo 363034 120A apertar apenas no máx. 34 Nm (34 Nm = 1 t). Para o artigo 363034 160A apertar apenas no máx. 82,5 Nm (82,5 Nm = 2 t).

Descrição técnica

Comprimento do mordente l	50 mm
Largura do mordente b	120 mm
Altura do mordente h	28 mm
adequado para o código de cor	Xtric 80
Material	EN AW-7075
Tipo de produto	Mordentes de torno de bancada

