

Garant GRIDLINE

Rodapé com painel amovível, profundidade 28G, Altura 150 mm, Largura de caixa em G: 40**Dados do pedido**

Número do pedido	958086 40
GTIN	4062406133276
Classe de artigo	9GK

Descrição**Versão:**

Base de chapa de aço para montagem por baixo da caixa.

Base com **150 mm de altura**, com painel amovível (à frente e atrás) para o transporte de armários de ferramentas.

Indicado para:

Armários de ferramentas n.º 931005 – 932122, Office Station n.º 948800.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, **revestido a pó**.

Nota:

Por razões de segurança, não é permitido transportar a base tam. 24 com um carro elevador. Os armários não podem ser deslocados quando carregados.

Descrição técnica

Largura	1000 mm
Altura	150 mm
Profundidade	700 mm
Indicado para largura de caixa em G	40
Indicado para profundidade de caixa em G	28
Espessura do material	1,2 mm

Seleção da cor

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tipo de produto

Base