

Garant GRIDLINE

Rodapé com painel amovível, profundidade 28G, Altura 100 mm, Largura de caixa em G: 24



Dados do pedido

Número do pedido	958085 24
GTIN	4062406133207
Classe de artigo	9GK

Descrição

Versão:

Base de chapa de aço para montagem por baixo da caixa.

Base com **100 mm de altura**, com painel amovível (à frente e atrás) para o transporte de armários de ferramentas.

Indicado para:

Armários de ferramentas n.º 931005 – 932122, Office Station n.º 948800.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, **revestido a pó**.

Nota:

Por razões de segurança, não é permitido transportar a base tam. 24 com um carro elevador. Os armários não podem ser deslocados quando carregados.

Descrição técnica

Largura	600 mm
Altura	100 mm
Profundidade	700 mm
Indicado para largura de caixa em G	24
Indicado para profundidade de caixa em G	28
Espessura do material	1,2 mm

Ficha de dados

Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Base