

Garant GRIDLINE

Kit de reequipamento da unidade móvel, indicado para profundidade de caixa em G: 28



Dados do pedido

Número do pedido	958480 28
GTIN	4062406133498
Classe de artigo	9GK

Descrição

Modelo:

Unidade de deslocamento GridLine composta por 2 travessas de chapa de aço galvanizado. Completamente montada com conjunto de rodas e 1 conjunto de punho de empurrar de Haptoprene bicomponente. Para aparafusar em armários e armários de ferramentas GridLine.

Empurrar a partir do painel lateral.

Para a montagem posterior em armários e armários de ferramentas GridLine.

Indicado para:

Armários de ferramentas n.º 931005 – 931535, armários de grande capacidade n.º 941001, 941003, 941021, 941023, 942301 – 942323, 942701 – 942723.

Material fornecido:

1 × travessa com 2 rodas orientáveis bloqueáveis, 1 × travessa com 2 rodas fixas, 1 × conjunto de punhos de empurrar.

Atenção:

Devido ao risco de tombar, é essencial observar a altura máxima especificada para a montagem da unidade de deslocamento.

Em termos de capacidade de carga, deve ser observado o peso próprio do armário/armário de ferramentas.

Instrução:

Unidade de deslocamento adequada para armários de ferramentas GridLine com uma altura máxima de 1000 mm. Armários de ferramentas com capacidade de carga máxima total de 600 kg. **Montagem obrigatoriamente necessária de gavetas com desbloqueio individual de gavetas com uma mão.**

Unidade de deslocamento adequada para armários de grande capacidade GridLine com uma altura máxima de 1000 mm. Armários de grande capacidade com capacidade de carga máxima total de 200 kg. **Apenas para armários de grande capacidade GridLine sem gavetas.**

Descrição técnica

Ø da roda fixa	125 mm
Ø da roda orientável	125 mm
Profundidade	700 mm
capacidade de carga máxima	600 kg
Altura de apoio	160 mm
Tipo de produto	Unidade de deslocamento