

JEPSON POWER**Folha de serra circular de MD Drytec® Ø 230×25,4 mm para INOX, Número de dentes: 60****Dados do pedido**

Número do pedido	078239 60
GTIN	4260052462850
Classe de artigo	07E

Descrição**Modelo:**

Folha de serra circular com ponta de metal duro para cortes precisos.

- **Segurança no trabalho: Com paredes finas, vibração reduzida e baixo ruído.**
- **Durabilidade muito elevada.**
- **Elevadas qualidades de corte.**
- **É possível afiar 5x.**
- **Uso universal para aço, plásticos, metais não ferrosos (exceto n.º 078236).**

Instrução:

Outras folhas de serra especiais, por exemplo, para alumínio, INOX, disponíveis sob consulta.

Descrição técnica

Ø da folha D	230 mm
Número de dentes	60
Ø do furo	25,4 mm
Número de dentes otimizado para	Espessura do material 4 – 5 mm, grade, alumínio

Largura de corte B	1,4 mm
Óleo de corte	HM
indicado para	078234 tam. 8230
indicado para material	INOX
Tipo de produto	Folha de serra circular