

Garant

Lâmina de serra circular metálica, com dentes alternados e bordo biselado universal, Ø da folha D: 136



Dados do pedido

Número do pedido	584095 136
GTIN	4062406133511
Classe de artigo	51S

Descrição

Versão:

Com ponta de metal duro, design preciso com folha de base de alta resistência, insonorizada. Gume em metal duro de dimensões generosas para retificação frequente. **Com orifício de suporte Ø 20 mm.**

Utilização:

Para serras mecânicas circulares, serras de chapas, de pêndulo, de esquadria e de meia-esquadria.

Folha de serra circular **universal** para cortar uma **grande variedade de materiais**, tais como **ferros planos e angulares**, alumínio e outros metais não ferrosos. Dente plano com chanfro até Ø 250 mm, dente alternado com chanfro de Ø 300 mm.

Nota:

Outras folhas de serra circular disponíveis no Grupo 17.

Descrição técnica

Ø do furo	20 mm
Número de dentes	30

Ø da folha D	136 mm
Largura de corte B	1,6 mm
Material de corte	HM
indicado para material	Metal
Tipo de produto	Folha de serra circular