



Aparafusadora de impacto 12 V/18 V, aparafusadora de impacto sem fio, adequado para Heavy Duty



Dados do pedido

Número do pedido	074000 71150664
GTIN	4014586887425
Classe de artigo	03F

Descrição

Versão:

Potentes aparafusadoras de impacto sem fio com **motor sem escovas e ajuste de binário de 6 níveis**. Transmissão robusta de impactos totalmente em metal e manipulação ergonómica graças ao revestimento macio.

- **Com alojamento quadrado de 1/2 polegada.**
- **Binário máximo de 290 Nm.**
- **com interface MultiVolt que pode ser operada para todas as baterias de iões de lítio FEIN (12-18 V).**

Vantagem:

Ajuste eletrónico do binário em 6 níveis.

Material fornecido:

Sem bateria e sem carregador, com L-BOXX. **Sem bateria e sem carregador**, com mala de transporte.

Nota:

Para baterias e carregadores adequados, ver n.º 073851 – n.º 073866.

Descrição técnica

Ficha de dados

Medidas do alojamento de ferramentas	1/2 polegada
Número de batidas	0 - 3400 r,p,m,
Peso	1 kg
Tensão da bateria	18 V
Tensão da bateria	12 V
embalagem	Mala de transporte
Designação do fabricante	ASCD 18-300 W2
vibração máxima conforme EN	6 m/s ²
binário máximo	290 Nm
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas	Quadrado exterior
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Fein tipo E 18 V
utilização típica	Heavy Duty
Ø máximo do parafuso (8,8 – 12,9)	M18
Número de baterias incluídas	0
Tipo de bateria	lão de lítio
Alimentação de energia	A bateria recarregável
indicado para material	Aço
Tipo de produto	Aparafusadora de impacto

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/074000-71150664>