

Mitutoyo**Paquímetro digital IP67, Faixa de medição: 300****Dados do pedido**

Número do pedido	412623 300
GTIN	4946368727912
Classe de artigo	44A

Descrição**Versão:**

Paquímetro eletrónico com eletrónica absoluta e um ecrã grande e fácil de ler. Insensível à água, ao óleo e ao pó. Devido ao baixo consumo de energia, tem 18 000 h de utilização contínua com uma bateria (tamanho 300: 5000 h). O aparelho liga-se automaticamente quando operado e desliga-se automaticamente após cerca de 20 minutos quando não está a ser utilizado.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. 357 n.º 081560.

Descrição técnica

Leitura	0,01 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 357
medidor de profundidade	angular 3,7×1,4
Proteção do valor de medição	ajuste único do ponto zero
Valor de medição e ponto zero preservados após reativação a partir do modo standby	sim
Medidor de profundidade disponível	sim
Calibração	A1
Número de pilhas incluídas	1

Ficha de dados

Faixa de medição	0 - 300 mm
Norma	ISO 13385
Comprimento do bico	64 mm
Desativação automática	sim
Tipo de proteção IP	IP 67
Alimentação de energia	A pilhas
Desvio de medição E MPE	$\pm 0,03$ mm
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Paquímetro universal

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/412623-300>