

**Paquímetro de profundidade digital AOS com saída de dados, Faixa de medição: 150****Dados do pedido**

Número do pedido	418711 150
GTIN	4946368688503
Classe de artigo	44A

Descrição**Versão:**

O resultado da medição é apresentado no ecrã fácil de ler. As superfícies de medição são finamente esmeriladas.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. 357 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 497080 e 497100.

Descrição técnica

Comprimento da ponte	100 mm
Calibração	A1
Leitura	0,01 mm
Interface	interface Digimatic
Interface	Interface USB
Secção transversal da régua de medição	16×3,5 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 357
Número de pilhas incluídas	1
Alimentação de energia	A pilhas

Ficha de dados

Desvio de medição E MPE	±0,02 mm
Norma	ISO 13385
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	Estojo
Método de medição do medidor	método indutivo eletromagnético
Tipo de produto	Paquímetro de profundidade

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/418711-150>