

**Rebarbadora de MDI 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	GG1121 12
GTIN	4045197736154
Classe de artigo	GGN

Descrição**Modelo:**Tolerância: **Medida S = ±0,1 mm.****Como n.º 208121.****Utilização:**Ideal para **chanfrar** e **rebarbar** os bordos da peça de trabalho e para **trabalhos de contorno**.**Descrição técnica**

Comprimento total L	74 mm
Haste	DIN 6535 HB com h6
Forma da haste	HB
Número de dentes Z	4
Ø das lâminas D _c	12 mm
Avanço f _z em aço < 900 N/mm ²	0,06 mm
Medida S	8,5 mm
Ø haste D _s	12 mm
Índice	5

Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Tolerância de Ø nominal	h6
Sentido de avanço	horizontal e inclinado
Ângulo da ponta do escareador cônico	90 grau
Tolerância da haste	h6
Tipo de produto	Rebarbadora

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	condicionalmente adequado		
Ar	condicionalmente adequado		

Acessórios

Rebarbadora de MDI90° Ø h6 DC 12

208121 12