



Micrómetro externo digital com elementos de medição intermutáveis i-wi, Faixa de medição: 0-25



Dados do pedido

Número do pedido	421323 0-25
GTIN	4059192063719
Classe de artigo	43A

Descrição

Versão:

Micrómetros externos com fuso **não rotativo** e **insertos de medição de troca rápida**. **O passo do fuso de 5 mm por rotação** reduz o tempo de ajuste. **Dígitos de 10 mm de altura** no ecrã de alto contraste. Prática função HOLD para congelar o valor de medição para uma leitura segura. Comutação de medição relativa para medição absoluta. Posição zero em qualquer posição. O utilizador pode usar um confortável indicador de tolerância com limites de aviso adicionais para detetar se e como a peça de trabalho está dentro dos limites de tolerância. O sistema de medição REFERENCE guarda e mantém a posição zero definida, mesmo depois de ser ligado novamente. A função de bloqueio evita erros de medição pressionando acidentalmente as teclas de operação.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032.

6 pares de insertos de medição de troca com:

- **Superfícies de medição planas Ø 6,5 mm.**
- **Superfícies de medição cónicas Ø 11,3 mm.**
- **Superfícies de medição reduzidas Ø 2 mm.**

Ficha de dados

- **Superfícies de medição abauladas Ø 7 mm.**
- **Arestas de corte 0,75×7 mm.**
- **Cone 60° Ø 0,5 – 5,5 mm.**

Acessórios especiais:

Recetor de rádio i-wi n.º 498912.

Descrição técnica

Passo do fuso	5 mm
Número de pilhas incluídas	1
Leitura	0,001 mm
Ø do fuso	6,5 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Leitura	0,00005 polegada
Faixa de medição	0 - 25 mm
Número de insertos de medição	6
Calibração	B1
Tamanho dos dígitos do visor LCD	10 mm
Tipo de proteção IP	IP 65
Alimentação de energia	A pilhas
Aplicação sem fios	Software de fabricante
Desvio de medição E MPE	±4 µm
Norma	ISO 3611
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	Sistema de rádio i-wi MAHR
Proteção do valor de medição	#Sistema Reference Lock MAHR
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Micrómetro externo

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/421323-0-25>

