

Garant**Tool24 Smartline - Armário vertical equipado com alojamentos de ferramentas, para hastes de ferramenta: VDI30****Dados do pedido**

Número do pedido	979101 VDI30
GTIN	4062406133993
Classe de artigo	9SA

Descrição**Modelo:**

As estruturas extraíveis são extensíveis sobre guias de chão e estão equipadas com um fecho central (utilizável como desbloqueio de emergência). As molduras galvanizadas a quente nas estruturas extraíveis têm uma perfuração frontal em grelha de 37 mm para o alojamento de porta-ferramentas, calhas de suporte, bandejas de prateleira e painéis perfurados. As estruturas extraíveis verticais estão equipadas com uma proteção contra extração individual. As estruturas extraíveis abrem automaticamente. Isto garante um acesso rápido às ferramentas.

- **Armazenamento de ferramentas pré-ajustadas.**
- **Apenas é possível em combinação com um sistema Tool24 Smartline Master Unit.**
- **Pode ser encomendado com 14 configurações diferentes (diferentes alojamentos SK, VDI, C, HSK).**
- **Inclui 24 calhas de suporte.**
- **Os alojamentos são adequados para porta-ferramentas, calhas de suporte, bandejas de prateleira e painéis perfurados.**
- **Capacidade de carga com distribuição de superfície por estrutura extraível: 600 kg.**
- **Carga máxima do armário vertical: 2400 kg.**
- **Sistema de fecho para desbloqueio de emergência.**

Utilização:

Sistema dispensador de produto automático para o armazenamento e a gestão de ferramentas e artigos C.

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, estruturas extraíveis antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

Instrução:

Os armários verticais colocam requisitos mais elevados para o piso, uma vez que as estruturas extraíveis se deslocam diretamente sobre o piso! É obrigatoriamente imprescindível que o cliente cumpra os seguintes requisitos para o local de instalação:

- **Tolerância de nivelamento conforme DIN 18202 para pisos com a superfície acabada.**
- **Angularidade máxima de 2 milímetros num comprimento de medição de 1 metro.**
- **O piso tem de ter uma capacidade de carga suficiente.**
- **Piso liso.**

Os sistemas estão preparados para a fixação no chão e na parede e têm de ser obrigatoriamente protegidos contra tombamento.

Estes armários verticais só podem ser usados em combinação com um sistema Tool24 Smartline Master Unit n.º 979001 S11M ou n.º 979001 S11M-EN, sistema Tool24 PickOne Master Unit n.º 979201 DE ou n.º 979211 EN, bem como um sistema Tool24 Locker Master Unit n.º 979300 DE ou n.º 979310 EN.

Descrição técnica

Largura	717 mm
Número de extrações	4
Profundidade	750 mm
Largura da gaveta de extração vertical	155 mm
Peso	320 kg
Número de alojamentos de ferramentas	408
Capacidade de carga da extração vertical	600 kg
Altura útil da extração vertical	1750 mm
Altura	2000 mm
Número porta-ferramentas n.º 970130	24
Distância entre eixos A	69 mm
Série	Tool24 Smartline
Capacidade de carga interior da caixa do armário	2400 kg
Extração da gaveta	Bloqueio de extração
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular

Seleção da cor

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tipo de produto

Sistema dispensador de produtos

Acessórios

Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas para
hastes de ferramenta VDI30

970130 VDI30