

**Micrómetro externo digital para medição de ranhuras, Faixa de medição: 0-25****Dados do pedido**

Número do pedido	421685 0-25
GTIN	4059192058562
Classe de artigo	43A

Descrição**Versão:**

Micrómetro externo inovador com **dígitos de 10 mm de altura** num ecrã de alto contraste. Prática função HOLD para congelar o valor de medição para uma leitura segura. Arco de aço pintado com isolamento térmico. Comutação de medição relativa para medição absoluta. Posição zero em qualquer posição. O utilizador pode usar um confortável **indicador de tolerância com limites de aviso adicionais** para detetar se e como a peça de trabalho está dentro dos limites de tolerância.

Fuso não rotativo. **QUICK DRIVE** com **passo do fuso de 5 mm** por rotação.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032, 1 medida de ajuste a partir do tam. 25–50.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498941.

Descrição técnica

Número de pilhas incluídas	1
Calibração	B1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Limite de erro	4 µm

Ficha de dados

Leitura	0,00005 polegada
Tamanho dos dígitos do visor LCD	10 mm
Leitura	0,001 mm
Passo do fuso	5 mm
Tipo de proteção IP	IP 65
Alimentação de energia	A pilhas
Norma	Norma de fábrica
Interface	Interface RS232C
Interface	interface Digimatic
Interface	Interface USB
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Leitura comutável	mm/polegada
Tipo de produto	Micrómetro externo

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/421685-0-25>