

Garant GRIDLINE

## Conjunto de iluminação Basic para armários GridLine com Portas de dois batentes, para altura de armário: 1250



### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 940501 1250   |
| GTIN             | 4062406134280 |
| Classe de artigo | 9GI           |

### Descrição

#### Versão:

Os conjuntos completos incluem todos os componentes para a montagem da iluminação no interior de armários GridLine. Luzes LED incluídas em 2 comprimentos de 570 mm e 870 mm. Os conectores estão protegidos contra inversão de polaridade. O consumo de energia depende do número de luzes LED no conjunto.

**Luzes:** com ângulo de radiação de 30° para uma iluminação sem encadeamento. Ímanes integrados para o posicionamento livre no interior do armário. Tensão nominal 24 V/DC, cor de luz aprox. 6000 K, CRI 80, classe de eficiência energética A+.

Luzes LED, 870 mm de comprimento: consumo de energia 8,5 W; fluxo luminoso 437 lm.

Luzes LED, 570 mm de comprimento: consumo de energia 5,5 W; fluxo luminoso 676 lm.

**Fonte de alimentação:** especialmente concebida para aplicações de LED e de iluminação. Proteção contra curto-círcuito, sobrecarga, sobretensão e sobreaquecimento (auto-recovery). Ficha industrial montada do lado de entrada n.º 928491 tam. 3.

Tensão de entrada 90 – 305 V/AC; tensão de saída 24 V/DC; tensão de saída 2,5 A; potência 60 W; IP67.

**Interruptor:** a iluminação liga-se automaticamente ao abrir a porta. Unidade com cablagem pronta a usar para uma montagem fácil.

**Calha condutora de corrente:** a gestão inteligente dos cabos permite montar as luzes a uma altura variável. Montagem com tiras magnéticas integradas. Ficha rotativa identificada. Não para os conjuntos n.º 940501.

**Cablagem:** todos os cabos de ligação necessários entre cada componente. Cabo de ligação com ficha Schuko alemã n.º 928640 tam. DE/2. O número e o tipo de cabos de ligação varia consoante o conjunto.

Conjuntos de iluminação para a iluminação lateral do interior do armário. As lanternas são montadas lateralmente no corpo do armário. O encaixe de 2 luzes permite obter uma iluminação em toda a altura do armário. Os conjuntos estão feitos à medida para os nossos armários GridLine e só podem ser montados nestes.

**Conjuntos Basic** para a iluminação lateral do interior do armário.

O conjunto de iluminação inclui luzes LED integradas; estas não podem ser substituídas. A unidade de operação (fonte de alimentação e cabo) pode ser substituída pelo utilizador final.

**Equipamento:**

Número de lanternas 570 mm: 4

**Material fornecido:**

Luzes LED, fonte de alimentação, interruptor, cablagem.

**Nota:**

- **A uma fonte de alimentação pode ser ligado um máximo de 6 luzes com 870 mm de comprimento ou 9 luzes com 570 mm de comprimento.**
- **O sistema não permite a regulação da intensidade.**
- **Todos os conjuntos com ficha Schuko alemã. Para outros países, encomendar o cabo de ligação n.º 928640 adequado em separado.**
- **Não é possível montar um interruptor em armários com largura de 20G.**
- **Não é adequado para armários de persiana.**
- **Os conjuntos apenas são adequados para armários de portas batentes.**

---

## Descrição técnica

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Fluxo luminoso              | 1730 lm                |
| Consumo energético          | 23 W                   |
| Tipo de conector de entrada | F                      |
| Tipo de conector de entrada | Sistema de encaixe GST |
| Tensão nominal              | 250 V                  |
| Tipo de produto             | Faixa luminosa         |

---

## Acessórios

Cabo adaptador para unidade de iluminação Modelo DE/2

928640 DE/2