

Garant GRIDLINE

Conjunto de iluminação alargado para armários GridLine com Portas deslizantes, largura 50G, para altura de armário: 2000



Dados do pedido

Número do pedido	940513 2000
GTIN	4062406134501
Classe de artigo	9GI

Descrição

Versão:

Conjunto de iluminação para a iluminação **por prateleira** do interior do armário. As luzes são instaladas por baixo da prateleira e ligadas através da calha condutora de corrente. Os conjuntos estão feitos à medida para os nossos armários GridLine equipados e só podem ser montados nestes.

Conjuntos Extended para a iluminação de prateleiras individuais do interior do armário. Os conjuntos completos incluem todos os componentes para a montagem da iluminação no interior de armários GridLine. Luzes LED incluídas em 2 comprimentos de 570 mm e 870 mm. Os conectores estão protegidos contra inversão de polaridade. O consumo de energia depende do número de luzes LED no conjunto.

Luzes: com ângulo de radiação de 30° para uma iluminação sem encadeamento. Ímanes integrados para o posicionamento livre no interior do armário. Tensão nominal 24 V/DC, cor de luz aprox. 6000 K, CRI 80, classe de eficiência energética A+.

Luzes LED, 870 mm de comprimento: consumo de energia 8,5 W; fluxo luminoso 437 lm.

Luzes LED, 570 mm de comprimento: consumo de energia 5,5 W; fluxo luminoso 676 lm.

Fonte de alimentação: especialmente concebida para aplicações de LED e de iluminação.

Proteção contra curto-círcuito, sobrecarga, sobretensão e sobreaquecimento (auto-recovery).

Ficha industrial montada do lado de entrada n.º 928491 tam. 3.

Tensão de entrada 90 – 305 V/AC; tensão de saída 24 V/DC; tensão de saída 2,5 A; potência 60 W; IP67.

Interruptor: a iluminação liga-se automaticamente ao abrir a porta. Unidade com cablagem pronta a usar para uma montagem fácil.

Ficha de dados

Calha condutora de corrente: a gestão inteligente dos cabos permite montar as luzes a uma altura variável. Montagem com tiras magnéticas integradas. Ficha rotativa identificada. Não para os conjuntos n.º 940501.

Cablagem: todos os cabos de ligação necessários entre cada componente. Cabo de ligação com ficha Schuko alemã n.º 928640 tam. DE/2. O número e o tipo de cabos de ligação varia consoante o conjunto.

O conjunto de iluminação inclui luzes LED integradas; estas não podem ser substituídas. A unidade de operação (fonte de alimentação e cabo) pode ser substituída pelo utilizador final.

Equipamento:

Número de lanternas 870 mm: 6

Material fornecido:

Luzes LED, fonte de alimentação, calha condutora de corrente, interruptor, cablagem.

Nota:

- **A uma fonte de alimentação pode ser ligado um máximo de 6 luzes com 870 mm de comprimento ou 9 luzes com 570 mm de comprimento.**
- **O sistema não permite a regulação da intensidade.**
- **Todos os conjuntos com ficha Schuko alemã. Para outros países, encomendar o cabo de ligação n.º 928640 adequado em separado.**
- **Não é possível montar um interruptor em armários com largura de 20G.**
- **Não é adequado para armários de persiana.**

Descrição técnica

Fluxo luminoso	4050 lm
Consumo energético	52 W
Tensão nominal	250 V
Tipo de conector de entrada	Sistema de encaixe GST
Tipo de conector de entrada	F
Tipo de produto	Faixa luminosa

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/940513-2000>