

Ficha de dados



Lanternas LED com bateria Versão 0 sem bateria, 18 V, Tipo: GLI182200C



Dados do pedido

Número do pedido	073205 GLI182200C
GTIN	3165140953832
Classe de artigo	03B

Descrição

Versão:

Robusta lanterna com bateria para local de construção orientável em 120°. Controlo e ajuste individuais através **Bosch Connectivity App**.

Função:

IP64: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Lanterna de bateria sem bateria e sem carregador.

Nota:

Pode encontrar baterias sobresselentes e carregadores adequados com o n.º 073851 – 073866.

Descrição técnica

Tensão da bateria	18 V
Fluxo luminoso nível 2	300 lm
Tipo de proteção IP	IP 64
Designação do fabricante	GLI 18-2200C

Ficha de dados

Número de baterias incluídas	0
Tipo de bateria	Ião de lítio
Peso sem bateria	1900 g
Fluxo luminoso	2200 lm
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Lâmpada	Módulo LED
Zona ATEX	nenhum
Atributo do nome do produto	18 V
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Bosch 18 V
Tipo de produto	Lanterna de trabalho