

Garant GRIDLINE

Armário vertical de parede perfurada com Portas de dois batentes com janela de visualização, Altura: 2000**Dados do pedido**

Número do pedido	942043 2000
GTIN	4062406135478
Classe de artigo	9GI

Descrição**Versão:**

Versão como no n.º 942033 tam. 2000/4, mas com **3 estruturas extraíveis**. Perfeitamente adequado para o acondicionamento em pouco espaço de equipamento de engate e lingas. Armário vertical com painéis perfurados com 40x28G

Material fornecido:

3 un. bandejas de armazenamento para lingas n.º 942054 tam. 2; 4 un. suporte universal 45° n.º 955590 tam. 75; 4 un. suporte universal 90° n.º 955600 tam. 100×100.

Pintura:

Corpo por padrão cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó**.

Descrição técnica

Profundidade em G	28
Número de painéis perfurados	3
Largura	1000 mm
Capacidade de carga da extração vertical	80 kg

Peso	243 kg
Largura em G	40
Profundidade útil da extração vertical	635 mm
Altura útil da extração vertical	1690 mm
Altura	2000 mm
Profundidade	700 mm
Tipo de armário	Armário base
Modelo	Armário vertical em painel perfurado
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1000 kg
Extração da gaveta	Bloqueio de extração
Ângulo de abertura da porta	250 grau
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9x9 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Armário vertical

Acessórios

Pega de empurrar para GridLine Tipo GP11

914226 GP11