

**Garant****Jogo de broca de percussão de metal duro, Ø: 5-12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	789045 5-12
GTIN	4062406135898
Classe de artigo	71C

**Descrição****Modelo:**

Cabeça de perfuração com secção transversal quadrada. A **geometria 4x90°** com **arestas de corte da mesma altura** especialmente concebidas e ressaltos estáveis garante furos com precisão dimensional para colocação profissional de âncoras e fixação segura de buchas. Corpo de broca de 4 espirais para uma perfuração agradavelmente suave com vibrações reduzidas e orientação ideal no furo. **Proteção de armação** de forma **radial**: impede o enganchamento em caso de contacto com a armação e aumenta a vida útil.

**Vantagem:**

- **As entradas em espiral curtas garantem uma remoção rápida do pó de perfuração.**
- **Marcas de desgaste: para avaliar se a ferramenta ainda é adequada para furos compatíveis com buchas.**
- **Design 4x4 permite uma concentricidade precisa e minimiza o desgaste e as perdas por fricção.**

**Utilização:**

Para perfuração de betão, pedra natural e alvenaria – com máximo conforto de perfuração.

**Índice:**

Broca de percussão n.º 789040: Cada 1 un.  
tam. 5; 6; 8 comprimento 110 mm;  
tam. 6; 8; 10; 12 comprimento 160 mm

Acondicionamento em: Cassete de plástico

## Descrição técnica

Óleo de corte	HM
Utilização com/sem impacto	Perfuração de percussão
Haste	SDS Plus
Tipo de produto	Broca para pedra