



Dados do pedido

| | |
|------------------|-----------------|
| Número do pedido | 073203 GLI12330 |
| GTIN | 3165140741750 |
| Classe de artigo | 03B |

Descrição

Modelo:

Lanterna de trabalho de 12 V com 10 LEDs e dois níveis de luminosidade. Ângulo ajustável até 200°, gancho de suspensão, mosquetão e íman integrado.

Material fornecido:

Lanterna de bateria sem bateria e sem carregador.

Instrução:

Pode encontrar baterias sobresselentes e carregadores adequados com o n.º 073851– 073866.

Descrição técnica

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Tensão da bateria | 12 V |
| Designação do fabricante | GLI 12-330 |
| Número de baterias incluídas | 0 |
| Tipo de bateria | lão de lítio |
| Peso sem bateria | 300 g |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável |
| Fluxo luminoso | 330 lm |

| | |
|--|----------------------|
| Área de rotação | 0 - 200 grau |
| Zona ATEX | nenhum |
| Atributo do nome do produto | 12 V |
| bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Bosch 12 V |
| Tipo de produto | Lanterna de trabalho |

Acessórios

| | |
|---|------------|
| Bateria de íões de lítio Tipo de bateria, tensão da bateria B12 | 073851 B12 |
| Bateria de íões de lítio Tipo de bateria, tensão da bateria B12 | 073855 B12 |