

Garant GRIDLINE

Armário de parede com Portas de correr em chapa maciça, Largura em G: 60**Dados do pedido**

Número do pedido	943905 60
GTIN	4062406136185
Classe de artigo	9GI

Descrição**Modelo:**

Possibilidade de alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Pannel traseiro com perfuração de \square 9x9 mm em grelha de 37 mm para o alojamento de ganchos e suportes easyFix. Pode ser fechado com um punho bicomponente Haptoprene com fechadura de cilindro com pinos. A pedido, também pode ser fornecido com pannel traseiro fechado. Passa-cabos na parte superior do armário. Com divisória central. Prateleiras adequadas n.º 943914 tam. 30.

Material fornecido:

Armário incluindo prateleira e material de fixação.

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

Instrução:

Diferentes painéis podem requerer diferentes materiais de fixação. O cliente deve esclarecer os requisitos antes do uso. Prateleiras individuais no n.º 943914.

Descrição técnica

Largura útil	1450 mm
Altura útil	463 mm
Número de prateleiras	2
Altura	600 mm
ComfortClose	não
Peso	55 kg

Profundidade	400 mm
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
#Profundidade útil	325 mm
Largura	1500 mm
Profundidade em G	16
Largura em G	60
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal)	65 kg
Capacidade de carga interior da caixa do armário	250 kg
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9×9 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Armário de parede

Acessórios

Tampa de fecho para GridLine Tipo GP21	914227 GP21
Jogo de suporte de prateleiras para armários GridLine20 peças Tipo F	940559 F
Prateleira suplementar para armários de parede para largura de armário/compartimento em G 30	943914 30