

Garant GRIDLINE

### Armário de parede com Portas de dois batentes com janela de visualização, Largura em G: 20



#### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 943903 20     |
| GTIN             | 4062406136154 |
| Classe de artigo | 9GI           |

#### Descrição

##### Versão:

Alojamento de prateleiras possível em grelha de 25 mm. Painel traseiro com perfuração de  $\square$  9×9 mm em grelha de 37 mm para o alojamento de ganchos e suportes GARANT easyFix. Pode ser fechado com um punho bicomponente Haptoprene com fechadura de cilindro com pinos. A pedido, também pode ser fornecido com painel traseiro fechado. Passa-cabos na parte superior do armário.

##### Material fornecido:

Armário incluindo prateleira e material de fixação.

##### Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

##### Nota:

Diferentes painéis podem requerer diferentes materiais de fixação. O cliente deve esclarecer os requisitos antes do uso. Prateleiras individuais no n.º 943914.

#### Descrição técnica

|                    |        |
|--------------------|--------|
| #Profundidade útil | 325 mm |
| Largura            | 500 mm |

## Ficha de dados

|                                                                                                           |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Altura                                                                                                    | 600 mm                                                         |
| ComfortClose                                                                                              | não                                                            |
| Número de prateleiras                                                                                     | 1                                                              |
| Largura útil                                                                                              | 450 mm                                                         |
| Altura útil                                                                                               | 445 mm                                                         |
| Peso                                                                                                      | 18 kg                                                          |
| Profundidade                                                                                              | 400 mm                                                         |
| Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão                                                       | sim                                                            |
| Profundidade em G                                                                                         | 16                                                             |
| Largura em G                                                                                              | 20                                                             |
| Espessura do material                                                                                     | 0,9 mm                                                         |
| Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 65 kg                                                          |
| Capacidade de carga interior da caixa do armário                                                          | 250 kg                                                         |
| Ângulo de abertura da porta                                                                               | 250 grau                                                       |
| Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann                                                         | 9×9 mm                                                         |
| Regulação da altura no sistema de encaixe                                                                 | 25 mm                                                          |
| Fechadura de cilindro com pinos                                                                           | Inserto de encaixe modular                                     |
| Seleção da cor                                                                                            | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo de produto                                                                                           | Armário de parede                                              |

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/943903-20>