


Garant

Armário com estante com janela de visualização portas com dobradiças, Altura: 2000



Dados do pedido

Número do pedido	944005 2000
GTIN	4062406136437
Classe de artigo	9GI

Descrição

Versão:

Armário com estantes equipado com 30x11G.

Possibilidade de alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm.

Portas reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de empurrar de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos.

Equipamento:

Número de caixas de armazenamento: 30 x n.º 963321 tam. SB6; 30 x n.º 963321 tam. SB5; 20 x n.º 963321 tam. SB4

Material fornecido:

Armário incluindo prateleiras e caixas de armazenamento à vista.

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

Notas:

- **Caixas de armazenamento à vista individuais, ver n.º 963321.**
- **Prateleiras individuais, ver n.º 944061, 944065.**

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Ficha de dados

Descrição técnica

Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal)	80 kg
Peso	82 kg
Posicionamento do punho	central
Frentes do armário	Porta de dois batentes com janela de visualização
Altura	2000 mm
Largura	750 mm
Profundidade	275 mm
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Número de prateleiras	9
Altura útil	1845 mm
Largura em G	30
Profundidade em G	11
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	500 kg
Ângulo de abertura da porta	250 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Armário com estante

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/944005-2000>